



NVENT CADDY SPEED LINK Y-TOGGLE WITH EYELET EXTENSION



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Y-design provides improved stability

SPECIFICATIONS

Wire Rope Diameter:	1,5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Eletrogalvanizado
Material:	Aço

Table 1/2

Número do catálogo	Número do artigo	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Carga estática (F)	Quantidade da embalagem
SLD15Y200	195999	0.2m	39 mm	5 mm	195N	1.0000
SLD15Y300	196000	0.3m	39 mm	5 mm	195N	1.0000

Número do catálogo	Número do artigo	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Carga estática (F)	Quantidade da embalagem
SLD15Y500	195960	0.5m	39 mm	5 mm	195N	1.0000


Table 2/2

Número do catálogo	Número do artigo	Certificações
SLD15Y200	195999	cUL, UL
SLD15Y300	196000	cUL, UL
SLD15Y500	195960	cUL, ITB, UL

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

nVent CADDY Speed Link locking device not included.

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER