

BRANCH LINE RESTRAINT STRUCTURE ATTACHMENT TO WOOD/CONCRETE



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to wood or concrete where cracked concrete approval is not needed

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Article Number	Material	Acabamento	Comprimento (L)	Tamanho da haste (RS)	Diâmetro do parafuso (Sc)
CSBBRS2MEG	402240	Steel	Electrogalvanized	40.4mm	10, 12	0.25in


Table 2/2

Número de catálogo	Article Number	Altura (H)	Comprimento do parafuso (L)	Largura (W)	Diâmetro da broca
CSBBRS2MEG	402240	28.2mm	44.5mm	26.9mm	5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER