

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #3 STRANDED-4/0 STRANDED, 25 MM² STRANDED-95 MM² STRANDED

NÚMERO DE CATÁLOGO

PKML2529



CARACTERÍSTICAS

Suitable for cable lugs and connectors

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Article Number: 716995

Tipo de lug/barramento: Heavy-Duty DIN46235

Tamanho do condutor: #3 Stranded - 4/0 Stranded; 25 mm² Stranded - 95 mm² Stranded

Largura do engastamento: 5mm

Tool: MLB

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER