# BARRA DE SUPORTE TRANSVERSAL PARA MARCOS GIRATÓRIOS, ESFB



As barras de suporte permitem a montagem de uma estrutura articulada a altura total ou parcial, bem como a montagem de acessórios adicionais.

## CARACTERISTICAS

Descrição: Para montagem de marcos giratórios de altura total em armários acço

Material: Aço zincado de 3 mm.

Requisitos de montagem: Barras de apoio (ESFB) 600 mm também pode ser montado diretamente em caixas de 1200 mm de largura por meio de um VBD. Barras de apoio (ESFB) 800 mm de largura também pode ser montado\d diretamente em caixas de 1600 mm de largura.

Quantidade por embalagem: Kit completo para marco giratório.

Para montar 2x ESFC bastidor basculante é necessário um kit de montagem adicional ESFB12XKIT.

## ESPECIFICAÇÕES

**Espessura:** 3mm

**Material:** Mild Steel

**Acabamento:** Pintura electrostática com acabamento texturado

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material do gabinete | Família de produtos | Envio rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFB08 | 800mm | 800mm | 103mm | Mild Steel | Free-Standing | Não |
| ESFB06 | 600mm | 600mm | 103mm | Mild Steel | Free-Standing | Não |
| ESFB10 | 1000mm | 1000mm | 103mm | Mild Steel | Free-Standing | Não |
| ESFB12 | 1200mm | 1200mm | 103mm | Mild Steel | Free-Standing | Não |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Para montar 2x ESFC bastidor basculante é necessário um kit de montagem adicional ESFB12XKIT.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.