


EUROPACPRO 19" SUBRACK KIT FOR POWER DISTRIBUTION MODULE, UNSHIELDED



For mounting installation devices in accordance with DIN 43880 in sizes 1-3 with snap-in technology e.g. mounting sockets, circuit breakers or residual current circuit breaker. These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For mounting installation devices in accordance with DIN 43880 in sizes 1-3 with snap-in technology e.g. mounting sockets, circuit breakers or residual current circuit breaker. These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted

Modular frame to accept e.g. power distribution modules

Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards

Aluminium side panels

Horizontal rails type "light"

IEEE 1101.1 compatible

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número do catálogo	For Mounting	EMC Shielding	Rack Width	Handle Included	Package Quantity	Product Type
24563-100	Power Distribution Module	Não	84 HP	Não	1	Subrack/Chassis

Table 2/2

Número do catálogo	Rack Height	Em conformidade com	Instalação	Profundidade	Carga estática
24563-100	3 U	IEC 60297-3-103	Rack	115 mm	2.5 kgf

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER