


SOCKET STRIP, IEC C19



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Socket strips with C19 IEC sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309

Mounting height 1 U

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número do catálogo	Voltage AC	Altura	Product Type	Socket Type	Profundidade	Cor
60110-280	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Grey
60110-281	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Grey
60110-282	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Grey

Table 2/2

Número do catálogo	Comprimento
60110-280	438.5 mm

Número do catálogo	Comprimento
60110-281	947.5 mm
60110-282	947.5 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER