


FCS HOOGTE VERSTELBARE SPRINKLERBEUGEL



KENMERKEN

- Aangewezen voor het bevestigen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen voor sprinklersystemen
- Hertekende beugel en moer minimaliseren wrijving en dragen zorg voor een vlotte hoogteregeling langs de draadstang (maten 1/2 inch tot 4 inch)
- Voorgebogen uiteinden van de beugel vereenvoudigen het (de) monteren van de ophangbeugel
- Afgeronde uiteinden op de steun geleiden de pijp voorzichtig op zijn plaats, zonder de stalen of plastic pijp te beschadigen.
- De verpakking bevat al de onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de beugel

Material: Staal
Afwerking: Electrolytisch verzinkt



Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Buis afmeting (")	NB/DN	OD (mm)	RS	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (N)	Certificeringe
FCS0050M8	597961	1/2	15	21	M8	12	71	28	18	1,600	VdS
FCS0075M8	597962	3/4	20	27	M8	12	74	28	14	1,600	VdS
FCS0075M10	597968	3/4	20	27	M10	12	76	28	14	1,600	FM, VdS
FCS0100M8	597963	1	25	34	M8	12	82	33	16	1,600	VdS
FCS0100M10	597969	1	25	34	M10	12	84	33	16	1,600	FM, VdS
FCS0125M8	597964	1 1/4	32	43	M8	12	87	33	11	1,600	VdS
FCS0125M10	597971	1 1/4	32	43	M10	12	89	33	11	1,600	FM, VdS
FCS0150M8	597965	1 1/2	40	48	M8	12	95	38	14	1,600	VdS
FCS0150M10	597972	1 1/2	40	48	M10	12	97	38	14	1,600	FM, VdS
FCS0200M8	597966	2	50	60	M8	12	110	47	17	1,600	VdS
FCS0200M10	597973	2	50	60	M10	12	112	47	17	1,600	FM, VdS
FCS0250M10	597974	2 1/2	65	76	M10	15	139	64	26	2,500	FM, VdS
FCS0300M10	597975	3	80	89	M10	15	161	79	34	2,500	FM, VdS
FCS0400M10	597976	4	100	114	M10	15	203	108	51	2,500	FM, VdS
FCS0500M12	597977	5	125	140	M12	15	227	114	44	2,900	FM, VdS
FCS0600M12	597978	6	150	165	M12	15	272	146	63	4,000	FM, VdS
FCS0800M16	597979	8	200	219	M16	25	349	184	75	4,000	FM, VdS
FCS1000M20	597981	10	250	273	M20	25	480	279	143	6,500	VdS



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WAARSCHUWING: nVent producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in nVent's product instructiebladen en het trainingsmateriaal. Handleidingen zijn beschikbaar op nVent.com/ERICO en bij uw nVent klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en/of de garantie ongeldig maken.

©2018 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

CADDY-DS-B1303S-B382LT17EUDU-DU-1805