

115M UPPHÄNGNINGSÖGLA FÖR STANDARDLAST



Öglehängaren 115 för normal last är idealisk för upphängning av stationära, oisolerade rörsystem inklusive CPVC-rör i sprinklersystem. En räfflad insatsmutter underlättar vertikala justering och rundade kanter på foten (storlek 1/2" till 4") hindrar att rör kommer i kontakt med hängarens vassa kanter.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)

En fasthållen iläggsmutter garanterar att öglehängaren och muttern inte skiljs åt

Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar

Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

SPECIFICATIONS

Ytbeläggning: Förgalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Ytterdiameter (YD)	Stångstorlek (RS)	A
115M0050EG	597860	1/2"	15	21.3 mm	M10	71 mm
115M0075EG	597870	3/4"	20	26.9 mm	M10	75.9 mm
115M0200EG	597910	2"	50	60.3 mm	M10	108.6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Ytterdiameter (YD)	Stångstorlek (RS)	A
115M0100EG	597880	1"	25	33.7 mm	M10	82.5 mm
115M0125EG	597890	1 1/4"	32	42.4 mm	M10	90.6 mm
115M0150EG	597900	1 1/2"	40	48.3 mm	M10	96.7 mm
115M0400EG	597940	4"	100	114 mm	M10	192.5 mm
115M0300EG	597930	3"	80	89 mm	M10	166.3 mm
115M0250EG	597920	2 1/2"	65	76 mm	M10	150.8 mm
115M0500EG	597950	5"	125	140 mm	M12	232.7 mm
115M0800EG	597970	8"	200	219 mm	M12	327.1 mm
115M0600EG	597960	6"	150	165 mm	M12	286.6 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Ultimat statisk laddning (F)	Certifiering
115M0050EG	597860	28.6 mm	25.4 mm	5000N	cUL, ITB, UL
115M0075EG	597870	30.2 mm	23.9 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0200EG	597910	47.6 mm	23.9 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0100EG	597880	34.9 mm	24.1 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0125EG	597890	38.1 mm	24.1 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0150EG	597900	41.3 mm	24.1 mm	5000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0400EG	597940	100.9 mm	48.9 mm	14000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0300EG	597930	88.2 mm	49.7 mm	14000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Ultimat statisk laddning (F)	Certifiering
115M0250EG	597920	87.3 mm	50.8 mm	14000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0500EG	597950	120 mm	57.1 mm	20000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0800EG	597970	175.1 mm	73.4 mm	20000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL
115M0600EG	597960	160.4 mm	84.1 mm	20000N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, UL

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER