

APY YTTRE HORIZONTELL VÄGGKONSOL



FEATURES

Sadelstöd för sidmontering av C-profiler och stag

Komplett med fästen

SPECIFICATIONS

Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Kanaltyp	Stagtyp	Höjd (H)	Bredd (W)
APYE01EG	584758	Stål	E0L, E0, E1		40 mm	124 mm
APYE23EG	584740	Stål	E2L, E2, E3		40 mm	124 mm
APYE4STRUTEG	584751	Stål	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm
APYSTRUTS6	584840	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER