

FÖRGRENINGSRÖRFÄSTE, STÅLSTRUKTURINFÄSTNING



CERTIFICATIONS



FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Fästs mot ståldelar med självborrande/självgängande skruv

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytbeläggning	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Höjd (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stål	Elektro galvaniserad	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Bredd (W)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4 mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER