

FÖRGRENINGSRÖRFÄSTE, INFÄSTNING FÖR GÄNGAT HÅL



CERTIFICATIONS



FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Fästs mot betongankare eller konstruktionsinfästningar med invändig gänga

Kan användas för bultning genom stål

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytbeläggning	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)	Längd (L)
CSBBRS3MEG	402241	Stål	Elektro galvaniserad	10, 12	28.2 mm	40.4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER