

ECN MUTTER FÖR C-KANAL E4



FEATURES

Profilnutter för C-profiler

SPECIFICATIONS

- Ytbeläggning:** Elektrogalvaniserad
- Material:** Stål


Table 1/1						
Katalognum mer	Artikelnumm er	Kanaltyp	Stångstorlek (RS)	Tjocklek (T)	A	B
E4CNM10	315360	E4	10	6 mm	30 mm	23 mm
E4CNM8	315330	E4	8	6 mm	30 mm	23 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Muttrar och T-bultar för C-kanalsystem	
C-kanaltyp	Utdragskraft F1
E4	2600 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER