

FCS HÖJDJUSTERBAR ÖGLEHÄNGARE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Rekommenderas för upphängning av stationära icke isolerade sprinklerrör

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp päronsvepet

De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metatröret

Alla tillbehör för montering ingår

SPECIFICATIONS

Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognum mer	Artikelnumm er	Rördimensio n	NB/DN	Ytterdiamet er (YD)	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
FCS0075M10	597968	3/4"	20	27 mm	10	10 mm
FCS0100M10	597969	1"	25	34 mm	10	10 mm
FCS0100M8	597963	1"	25	34 mm	8	10 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Rördimension	NB/DN	Ytterdiameter (YD)	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
FCS0125M10	597971	1 1/4"	32	43 mm	10	10 mm
FCS0125M8	597964	1 1/4"	32	43 mm	8	10 mm
FCS0150M10	597972	1 1/2"	40	48 mm	10	10 mm
FCS0150M8	597965	1 1/2"	40	48 mm	8	10 mm
FCS0200M10	597973	2"	50	60 mm	10	10 mm
FCS0200M8	597966	2"	50	60 mm	8	10 mm
FCS0250M10	597974	2 1/2"	65	76 mm	10	10 mm
FCS0300M10	597975	3"	80	89 mm	10	10 mm
FCS0400M10	597976	4"	100	114 mm	10	10 mm
FCS0500M12	597977	5"	125	140 mm	12	15 mm
FCS0600M12	597978	6"	150	165 mm	12	15 mm
FCS0800M16	597979	8"	200	219 mm	16	25 mm
FCS1000M20	597981	10"	250	273 mm	20	25 mm

Table 2/2						
Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Nyckelstorlek	Certifiering
FCS0075M10	597968	76 mm	31 mm	17 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M10	597969	87 mm	36 mm	19 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M8	597963	85 mm	36 mm	19 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	91 mm	36 mm	15 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0125M8	597964	89 mm	36 mm	15 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	99 mm	41 mm	17 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0150M8	597965	97 mm	41 mm	17 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	114 mm	50 mm	20 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Nyckelstorlek	Certifiering
FCS0200M8	597966	112 mm	50 mm	20 mm	13 mm	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	142 mm	68 mm	30 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	164 mm	83 mm	39 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0400M10	597976	206 mm	112 mm	55 mm	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0500M12	597977	227 mm	114 mm	44 mm	18 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0600M12	597978	272 mm	146 mm	63 mm	18 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0800M16	597979	349 mm	184 mm	75 mm	24 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS1000M20	597981	480 mm	279 mm	143 mm	30 mm	VdS G4050054

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER