

MTSB FJÄDERSTÅNG MED MUTTER/BRICKA



FEATURES

Bricka, mutter och pinne ingår

Avsedda för infästning i ihåliga väggar, ihåliga innertak och hängande tak

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ytbeläggning	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Borrskärdiameter
MTSB4	584410	Stål	Elektrogalvaniserad	4	90 mm	14mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Ultimat statisk laddning (F)
MTSB4	584410	1750N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER