

FLERFUNKTIONS C-KLÄMMA



FEATURES

Flerfunktionsbalkklämma

Används med kabel-, slang- eller rörklämma eller fyrkantbricka för flerfunktions C-klämma

SPECIFICATIONS

Ytbeläggning: Varmgalvaniserad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)	Skruvdiameter (Sc)
C20HD	336100	1511330	Stål	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	1511106	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	4 - 20 mm	14 mm	6
C30HD	336110	1511331	Stål	17 - 30 mm	14 mm	8
C30S4	336140	1511107	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	17 - 30 mm	14 mm	8
C45HD	336120	1511332	Stål	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	1511108	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	30 - 44 mm	14 mm	8

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvlängd (L)	Moment (TQ)	Statisk laddning (F)
C20HD	336100	1511330	25mm	3 N·m	1100N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvlängd (L)	Moment (TQ)	Statisk laddning (F)
C20S4	336130	1511106	25mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	1511331	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	1511107	30mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	1511332	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	1511108	30mm	3 N·m	1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER