


FLERFUNKTIONSClips



CERTIFICATIONS



FEATURES

Ger infästning av eldosor

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Ökad tillförlitlighet vid installation av ledare, MC/AC och lågspänningsapplikationer

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Ytbeläggning	Stångstorlek (RS)	Vajer dimension
4Z34	170650	1500675	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)	Skruv ingår	Statisk belastning 1 (F1)
4Z34	170650	1500675	3.0 - 9.5 mm	6.5 mm	Nej	110N

Table 3/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Static Load 2 (F2)	Packingskvantitet
4Z34	170650	1500675	90N	1.0000

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER