

NVENT CADDY MACROFIX ISOLERAD M8/M10



CERTIFICATIONS



FEATURES

Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation

Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Färg:	Svart
Ytbeläggning:	Elektrogalvaniserad
Material:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognum mer	Artikelnumm er	Ytterdiamet er (YD)	Rördimensio n	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
MFD015	586001	11 - 15 mm	1/4"	8	8, 10	20 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10	20 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	1/2"	15	8, 10	20 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	3/4"	20	8, 10	20 mm
MFD037	586005	31 - 37 mm	1"	25	8, 10	20 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	1 1/4"	32	8, 10	20 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	1 1/2"	40	8, 10	20 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm			8, 10	20 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	2"	50	8, 10	20 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	2 1/2"	65	8, 10	23 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm			8, 10	23 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	3"	80	8, 10	23 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	3 1/2"	90	8, 10	23 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	4"	100	8, 10	23 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm			8, 10	23 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm			8, 10	23 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	5"	125	8, 10	25 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm			8, 10	25 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	6"	150	8, 10	25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm			8, 10	27 mm
MFD215	586021	205 - 215 mm			8, 10	27 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	8"	200	8, 10	27 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm			8, 10	30 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	10"	250	8, 10	30 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm			8, 10	30 mm

Table 2/2


Katalognumme r	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk laddning (F)
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk laddning (F)
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Foder av EPDM-gummi.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER