

NVENT CADDY MACROFIX PLUS OISOLERAD M8/M10



CERTIFICATIONS



FEATURES

Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

SPECIFICATIONS

Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiamet er (YD)	Rördimensio n	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
MFN019EG	586101	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10	20 mm
MFN023EG	586102	19 - 23 mm	1/2"	15	8, 10	20 mm
MFN029EG	586103	23 - 29 mm	3/4"	20	8, 10	20 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (YD)	Rördimension	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)
MFN035EG	586104	29 - 35 mm	1"	25	8, 10	20 mm
MFN041EG	586105	35 - 41 mm			8, 10	20 mm
MFN048EG	586106	41 - 48 mm	1 1/4"	32	8, 10	20 mm
MFN054EG	586107	48 - 54 mm	1 1/2"	40	8, 10	20 mm
MFN062EG	586108	54 - 62 mm	2"	50	8, 10	20 mm
MFN072EG	586109	62 - 72 mm			8, 10	20 mm
MFN083EG	586110	73 - 83 mm	2 1/2"	65	8, 10	23 mm
MFN093EG	586111	83 - 93 mm	3"	80	8, 10	23 mm
MFN103EG	586112	93 - 103 mm	3 1/2"	90	8, 10	23 mm
MFN113EG	586113	103 - 113 mm			8, 10	23 mm
MFN123EG	586114	113 - 123 mm	4"	100	8, 10	23 mm
MFN133EG	586115	123 - 133 mm			8, 10	23 mm
MFN143EG	586116	133 - 143 mm	5"	125	8, 10	23 mm
MFN153EG	586117	143 - 153 mm			8, 10	25 mm
MFN165EG	586118	155 - 165 mm			8, 10	25 mm
MFN175EG	586119	165 - 175 mm	6"	150	8, 10	25 mm
MFN205EG	586120	195 - 205 mm			8, 10	27 mm
MFN220EG	586121	210 - 220 mm	8"	200	8, 10	27 mm
MFN230EG	586122	220 - 230 mm			8, 10	27 mm
MFN255EG	586123	244 - 255 mm			8, 10	30 mm
MFN280EG	586124	270 - 280 mm	10"	250	8, 10	30 mm
MFN324EG	586125	314 - 324 mm	12"	300	8, 10	30 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk laddning (F)
MFN019EG	586101	1 mm	6	17mm	1000N
MFN023EG	586102	1 mm	6	17mm	1000N
MFN029EG	586103	1 mm	6	17mm	1000N
MFN035EG	586104	1 mm	6	17mm	1000N
MFN041EG	586105	1 mm	6	22mm	1000N
MFN048EG	586106	1 mm	6	22mm	1000N
MFN054EG	586107	1.25 mm	6	22mm	1500N
MFN062EG	586108	1.25 mm	6	22mm	1500N
MFN072EG	586109	1.25 mm	6	22mm	1500N

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk laddning (F)
MFN083EG	586110	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN093EG	586111	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN103EG	586112	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN113EG	586113	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN123EG	586114	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN133EG	586115	2 mm	6	27mm	3000N
MFN143EG	586116	2 mm	6	27mm	3000N
MFN153EG	586117	2 mm	6	27mm	3200N
MFN165EG	586118	2 mm	6	27mm	3200N
MFN175EG	586119	2 mm	6	27mm	3200N
MFN205EG	586120	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN220EG	586121	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN230EG	586122	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN255EG	586123	2.5 mm	6	32mm	4000N
MFN280EG	586124	2.5 mm	6	32mm	4000N
MFN324EG	586125	2.5 mm	6	32mm	4000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER