

NVENT CADDY MACROFIX PLUS ISOLERAD



CERTIFICATIONS



FEATURES

Ökad öppningsvinkel rymmer enkelt alla standardrör

Snabblåsningssystem förhindrar att hängaren oavsiktligt öppnas när röret flyttas eller justeras

Snabblåsning stängs enkelt med en hand

Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation

Gängavtrycket bibehåller snabblåsningsskruven och förhindrar att den faller ut under installationen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Färg: Svart

Ytbeläggning: Elektrogalvaniserad

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (YD)	Stångstorlek (RS)	NB/DN	Rördimension	Bredd (W)
MFP015	586701	11 - 15 mm	8, 10	8	1/4"	20 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFP031	586704	25 - 31 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	8, 10	25	1"	20 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	8, 10			21 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	8, 10			23 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	8, 10			23 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	8, 10			23 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	8, 10	125	5"	25 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	8, 10			25 mm
MFP170	586719	160 - 170 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	8, 10			27 mm
MFP215	586721	205 - 215 mm	8, 10			27 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk laddning (F)
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk laddning (F)
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Foder av EPDM-gummi.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER