

NVENT CADDY PYRAMID ST FAST STAGSTÖD



CERTIFICATIONS



FEATURES

Ger utmärkt stöd för rör, slang, kanal, kabelbricka och utrustning

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Transporteras enkelt till taket

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

SPECIFICATIONS

Säkerhetsfaktor för statisk last:	3:1
Ytbeläggning:	Varmgalvaniserad
Material:	Polyethylene; Polypropylene; Steel
Temperatur:	-45 to 65 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd 1 (L1)	Length 2 (L2)	Höjd (H)	Bredd (W)
PSF6C	360463	1653295	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm
PSF10C	360464	1653296	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm
PSF10D	360465	1653297	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm
PSF16C	360466	1653303	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm
PSF16D	360467	1653304	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytarea	Enhetsvikt	Statisk laddning (F)	Certifiering
PSF6C	360463	1653295	26452mm ²	0.5 kg	1334N	
PSF10C	360464	1653296	59355mm ²	1 kg	4450N	ITB
PSF10D	360465	1653297	59355mm ²	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	1653303	91613mm ²	1.5 kg	6670N	ITB
PSF16D	360467	1653304	91613mm ²	2 kg	6670N	ITB

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load at 73.1 kPa (10.6 psi) roof loading. Kontakta projekt- eller konstruktionsingenjör ang. max tillåten belastning för ett visst takprojekt.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER