

NVENT CADDY SPEED LINK LEDNINGSSATS



FEATURES

Satsen inkluderar förskuren längd på säkringsskuren kabel för att undvika slitage, förmonterad krokanpassning i änden och verktygsfri låsenhet för att spara installationstid

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvaajer

Ändkroken fästs enkelt på ögonmuttern

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

SPECIFICATIONS

- Vajer diameter:** 6 mm
- Ytbeläggning:** Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized
- Material:** Steel; Zinc Alloy; Polypropylene

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vajer längd	A	B	C	Höjd (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Stålvajerns längd är mätt från änden av kabeltråden till kroken på sidan av valsningen.

Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

Förspänning av vajern måste appliceras med ett lednings spänningsverktyg.

Horisontell installation		
Förmontering	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertikal installation		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER