

NVENT CADDY SPEED LINK LD LÅSANORDNING



FEATURES

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Suitable for 1.5 mm nVent CADDY Speed Link cable

SPECIFICATIONS


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Vajer diameter	Höjd (H)	Bredd (W)
SLJR200	196008	1568175	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 1.5 mm locking devices are only to be used with the SLC15L1000SP and SLC15L50MSP wire spools, or any other 1.5 mm nVent CADDY Speed Link accessories. Använd inte med annan vajer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER