

NVENT CADDY SPEED LINK SLDM MED KROK



CERTIFICATIONS



FEATURES

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt

Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet

Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation

SPECIFICATIONS

Vajer diameter:	1,5 mm
Säkerhetsfaktor för statisk last:	5:1
Ytbeläggning:	Elektro galvaniserad
Material:	Stål

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer längd	A	B	C
SLDM615L1	196028	1568183	1 m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLDM615L2	196029	1568184	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk laddning (F)
SLDM615L1	196028	1568183	195N
SLDM615L2	196029	1568184	195N

Stångstorlek (RS): 6
Längd (L): 7 mm
Bredd (W): 9.2 mm
Höjd (H): 24.5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europa

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER