

NVENT CADDY SPEED LINK SLK LÅSANORDNING



CERTIFICATIONS



FEATURES

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

SPECIFICATIONS

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer diameter	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SLK2C200	196600	1568176	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2R10	196770		1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3C200	196730	1568118	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Packingskvantitet	Certifiering
SLK2C200	196600	1568176	90 ° Max	1.0000	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770		90 ° Max	10.0000	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	1568118	90 ° Max	1.0000	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER