



NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED ÖGLA



CERTIFICATIONS



FEATURES

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad ögla ändfäste

Enkel och flexibel lösning för infästning mot konstruktionsdelar

Stålvajer löper runt konstruktionen och genom ögla för snabb installation

Idealisk för fastsättning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar

Fungerar bra i trånga eller begränsade utrymmen

Ögla fästs direkt mot rör, ventilationskanal eller annat hängande montage

SPECIFICATIONS

Säkerhetsfaktor för statisk last:	5:1
Ytbeläggning:	Elektro galvaniserad
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Uppfyller kraven enligt:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer diameter	Vajer längd	Längd (L)	Höjd (H)
---------------	---------------	----------	----------------	-------------	-----------	----------

SLK15L1LP	196601	1568235	1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628		1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	1568236	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	1568180	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	1568237	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	1568181	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	1568238	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm
SLK15L7LP	196602	1568239	1.5 mm	7m	101.6 mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	1568246	2 mm	10m	101.6 mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	1568241	2 mm	1 m	101.6 mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	1568242	2 mm	2m	101.6 mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	1568243	2 mm	3m	101.6 mm	55 mm
SLK2L5LP	196545	1568244	2 mm	5m	101.6 mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	1568142	3 mm	10m	101.6 mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	1568144	3 mm	2m	101.6 mm	62 mm
SLK3L3LP	196708	1568145	3 mm	3m	101.6 mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	1568146	3 mm	5m	101.6 mm	62 mm


Table 2/3						
Katalognum mer	Artikelnumm er	E-nummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk laddning (F)
SLK15L1LP	196601	1568235	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1LPR2	196628		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2LP	196514	1568236	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2LPR2	196629	1568180	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3LP	196515	1568237	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3LPR2	196630	1568181	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5LP	196516	1568238	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L7LP	196602	1568239	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L10LP	196606	1568246	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L1LP	196604	1568241	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2LP	196543	1568242	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3LP	196544	1568243	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5LP	196545	1568244	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L10LP	196711	1568142	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2LP	196707	1568144	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L3LP	196708	1568145	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk laddning (F)
SLK3L5LP	196709	1568146	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Packingskvantitet	Certifiering
SLK15L1LP	196601	1568235	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628		2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	1568236	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	1568180	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	1568237	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	1568181	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	1568238	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	1568239	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	1568246	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1LP	196604	1568241	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2LP	196543	1568242	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	1568243	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	1568244	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	1568142	1.0000	SMACNA
SLK3L2LP	196707	1568144	1.0000	SMACNA
SLK3L3LP	196708	1568145	1.0000	SMACNA
SLK3L5LP	196709	1568146	1.0000	SMACNA

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER