

## NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH KILANKARE



### FEATURES

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från fischerwerke GmbH &Co. KG

Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong

Inga speciella verktyg behövs

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

### SPECIFICATIONS

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Säkerhetsfaktor för statisk last:</b> | 5:1                              |
| <b>Borrskärdiameter:</b>                 | 6mm                              |
| <b>Borrdjup:</b>                         | 31mm                             |
| <b>Ytbeläggning:</b>                     | Elektro galvaniserad             |
| <b>Material:</b>                         | Steel; Polypropylene; Zinc Alloy |
| <b>Inbäddningsdjup:</b>                  | 25 mm Min                        |


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Vajer diameter | Vajer längd | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) |
|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| SLK15L2WA6    | 196671        | 1.5 mm         | 2m          | 54 mm     | 55 mm    | 19 mm     |
| SLK15L3WA6    | 196672        | 1.5 mm         | 3m          | 54 mm     | 55 mm    | 19 mm     |
| SLK2L2WA6     | 196734        | 2 mm           | 2m          | 54 mm     | 55 mm    | 19 mm     |
| SLK2L3WA6     | 196735        | 2 mm           | 3m          | 54 mm     | 55 mm    | 19 mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Tjocklek (T) | Vinkel (a) | Statisk laddning (F) |
|---------------|---------------|--------------|------------|----------------------|
| SLK15L2WA6    | 196671        | 12.5 mm      | 90 ° Max   | 195N                 |
| SLK15L3WA6    | 196672        | 12.5 mm      | 90 ° Max   | 195N                 |
| SLK2L2WA6     | 196734        | 12.5 mm      | 90 ° Max   | 300N                 |
| SLK2L3WA6     | 196735        | 12.5 mm      | 90 ° Max   | 300N                 |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**