

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED Y-PINNE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade toggles

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

SPECIFICATIONS

Vajer diameter:	1,5 mm
Säkerhetsfaktor för statisk last:	5:1
Ytbeläggning:	Elektrogalvaniserad
Material:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
Uppfyller kraven enligt:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognum mer	Artikelnumm er	E-nummer	Vajer längd	Längd för vajer "Y" (YL)	A	B
SLK15Y300L3R 2	196648		3m	0.3m	39 mm	5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajer längd	Längd för vajer "Y" (YL)	A	B
SLK15Y500L3	196528	1568269	3m	0.5m	39 mm	5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk laddning (F)	Packingskvantitet
SLK15Y300L3R2	196648		195N	2.0000
SLK15Y500L3	196528	1568269	195N	1.0000


Tjocklek (T): 12.5 mm

Bredd (W): 19 mm

Höjd (H): 55 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER