

BRANCH LINE RESTRAINT STRUCTURE ATTACHMENT TO STEEL



CERTIFICATIONS



DESIGN

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Article Number	Material	Finish	Flänstjocklek (FT)	Längd (L)	Gängstorlek (RS)
CSBBRS1MEG	402239	Steel	Electrogalvanized	2.7 – 12.7mm	40.4mm	10, 12


Table 2/2

Katalognummer	Article Number	Skruvdiameter (Sc)	Höjd (H)	Skruvlängd (L)	Bredd (W)
CSBBRS1MEG	402239	2.7mm	28.2mm	32mm	26.9mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER