

CRIMPING COMPRESSION TOOL, HYDRAULIC



DESIGN

Wide cross section range

Ergonomic design

Lightweight and easy to use

Includes easy-to-carry custom case

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Article Number	Anbringad kraft	System	Stansdynor	Krimpningsform	Ledardimension
M2H	716905	60kN	Hand hydraulic	RKM2 series, PKM2 series	Hexagon	#10 Stranded - 600 kcmil Stranded, 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER