


DISCONNECTING LINK



DESIGN

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFIKATIONER

Material: Copper
Uppfyller kraven enligt: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Katalognummer	Finish	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)	Höjd (H)	Tjocklek (T)	Längd (L)
DLINKC	Bare	100mm	50mm	90mm	6mm	125mm
DLINKT	Tinned	100mm	50mm	90mm	6mm	125mm


Table 2/2

Katalognummer	Gångstorlek (TS)	Enhetsvikt
DLINKC	M10	0.77kg
DLINKT	M10	0.77kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER