


CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #7 STRANDED-1/0 STRANDED, 10 MM² STRANDED-50 MM² STRANDED

KATALOGNUMMER

PKML1050



DESIGN

Suitable for cable lugs and connectors

PRODUKTATTRIBUT

Article Number: 716993

Lug/Connector Type: Heavy-Duty DIN46235

Conductor Size: #7 Stranded - 1/0 Stranded; 10 mm² Stranded - 50 mm² Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: MLB

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER