

LAMINAT TILL TREDJE SKENANS ANSLUTNINGSSATS



FEATURES

Kit includes 2000 kcmil copper laminate bond, nVent ERICO Cadweld mold allocation, batting material and two units of welding material per bond connection

Möjliggör termisk utvidgning och kontraktion av kontaktskenan vid konstant ström

Fästs på den upp- och nedvända skenan med nVent ERICO Cadweld och bildar en permanent elektrisk anslutning med låg resistans

Laminatkonstruktion för maximal flexibilitet

Laminat sammanlödda i ändarna för att eliminera korrosion

SPECIFICATIONS


Table 1/2

Katalognummer	Material	Skentyp	Lägsta beställningsantal	Ledardimension	Längd (L)	Bredd (W)
PBK015C	Copper, Graphite, Steel	150 lb Inverted Bethlehem	25	2000 kcmil Laminate	177.8 mm	31.75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Höjd (H)	Vinkel (a)
PBK015C	31.75 mm	15 °

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER