

ÖVERSPÄNNINGSRÄKNARE, MEKANISK DISPLAY




FEATURES

Ger en icke-återställbar registrering av antalet avledda överslag

SPECIFICATIONS

Katalognummer [*]	TDSSC
Artikelnummer	701250
E-nummer	3860967
Utlösningströskel	300
Connection, Solid	1 - 6 mm ²
Connection, Stranded	1 - 6 mm ²
Elektrodlängd (metric)	UL® 94V-0 Thermoplastic
Inkapslingsmaterial	IP 20 NEMA®-1
Montering	35 mm top hat DIN rail
Temperatur	-35 to 55 °C
Modulbredd	2 M
Djup (D)	68mm
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	36 mm
Enhetsvikt	0.2 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER