

HUVUDJORDSAMLINGSSKENA FÖR TELEKOM



CERTIFICATIONS



FEATURES

Uppfyller TIA-607-C och TIA-607-D och följer BICSI®-rekommendationer

Förenlig med NEMA®-standarder

Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)

Splitssatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan

SPECIFICATIONS

Tjocklek (T): 6,35 mm
Bredd (W): 101,6 mm
Material: Koppar

Table 1/2


Katalognummer	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Length 2 (L2)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 1 antal par	Hole Size 2 (HS2)
TMGBA12L15P	Nej	305 mm	229 mm	5/16"	15	7/16"
TMGBA12L15PT	Ja	305 mm	229 mm	5/16"	15	7/16"
TMGBA20L27P	Nej	508 mm	229 mm	5/16"	27	7/16"
TMGBA24L33PT	Ja	610 mm	457 mm	5/16"	33	7/16"

Katalognummer	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Length 2(L2)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 1 antal par	Hole Size 2 (HS2)
TMGBA29L41PT	Ja	737 mm	457 mm	5/16"	41	7/16"

Table 2/2

Katalognummer	Hole Size 2 Number of Pairs	A	B	C	D
TMGBA12L15P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA29L41PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER