

BOTTENPROFIL, BPP



Montageprofilerna kan monteras i kopplingslådan så att DIN-skenor lätt kan monteras var som helst för montering av modulkomponenter så att du inte behöver använda lådans montageplåt.

DESIGN

Beskrivning: Bottenprofil för DIN montage.

Material: Galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.2mm
Finish: Galvanized
Material: Mild Steel

Table 1/1

Katalognummer	E-Number	Höjd	Bredd	Djup	Elektrodlängd	Produktfamilj
BPP15	2510470	150mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface
BPP20	2510471	200mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface
BPP30	2510472	300mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface
BPP40	2510473	400mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface
BPP50	2510474	500mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface
BPP60	2510475	600mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface
BPP80	2510476	800mm	35mm	13mm	Mild Steel	Terminal Boxes, Human Machine Interface

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER