

CPP TAPERED PLASTIC SCREW-IN PLUG FOR A12, A22 AND A32K



FEATURES

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIONS

Material: Högdensitetspolyeten (HDPE)

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Storlek på armeringsjärn, metriskt	Storlek på armeringsjärn, USA	Storlek på armeringsjärn, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10 m	17 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15 m	22 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20 m	27 mm	13 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25 m	33 mm	16 mm
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm

Katalognum mer	Artikelnumm er	Storlek på armeringsjär n, metriskt	Storlek på armeringsjär n, USA	Storlek på armeringsjär n, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Färg
EL10CPPB100	153060	Gul
EL12CPPB100	153070	Röd
EL14CPPB100	153080	Grön
EL16CPPB100	153090	Svart
EL18CPPB100	153100	Vit
EL20CPPB100	153110	Gul
EL22CPPB100	153120	Blå
EL25CPPB100	153130	Röd
EL28CPPB100	153140	Svart
EL30CPPB100	153150	Vit
EL32CPPB100	153160	Gul
EL36CPPB50	153180	Blå
EL40CPPB50	153200	Grön
EL50CPPB40	153220	Svart

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER