

BLIXTKORT



FEATURES

Idealisk för användning på vindturbiner på land och offshore

Unika serienummer kan koppla data till en viss plats och installationstid

Standard CR80 kreditkortsformat med HiCo magnetremsa

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Katalognummer	Utlösningströskel	Temperatur	Höjd	Bredd
WTBLC10	6 – 300 kA 10/350 μ s	-30 to 80 °C	54 mm	85.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. En korrigeringsfaktor kan användas för att kortavläsningen ska ta med andra ledargeometrier i beräkningen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER