



CONNECT AND PROTECT

Gabinetes Fusion G7


nvent

HOFFMAN

Fusion G7

LA AVANZADA PLATAFORMA GLOBAL DE GABINETES DE MONTAJE EN PARED CON SISTEMA DE INSTALACIÓN ESCALABLE PARA COMPONENTES

Los gabinetes de montaje en pared Fusion G7 cuentan con capacidad de instalación 3D en valores del sistema métrico decimal, ofreciendo la plataforma de montaje en pared más avanzada al momento. Diseñado con estándares mundiales, el concepto Fusion G7 suma la versatilidad del montaje interno junto con la robusta protección IP66 y lo eleva al siguiente nivel de seguridad. Presenta un diseño moderno y escalable, además de la capacidad de alojar diversas provisiones y opciones para el montaje interior de los componentes que requiera. La orden de compra de Fusion G7 permite flexibilidad en el montaje de puerta, paneles laterales y panel trasero, aumentando los límites tradicionales de capacidad y creando los gabinetes más eficientes y competitivos en el mercado.

Para poder adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, los gabinetes Fusion G7 se encuentran disponibles en treinta tamaños estándar que van desde:

- 300-1500 mm de alto
- 300-900 mm de ancho
- 150-425 mm de profundidad



UL IP66 SF Type 12/4



OPCIONES PARA CHAPAS DE PUERTA

- Nuevos cerrojos y manijas con cerrojo muy prácticas que proporcionan seguridad
- Insertos con llave para incrementar seguridad
- Llave para abrir los insertos

CERRADURA CON DOBLE ENTRADA DE CUARTO DE VUELTA, INTEGRADA evita el daño por impactos

PUERTA REVERSIBLE con capacidad para unión; perforaciones pre cortadas que permite el cambio en el giro de la puerta, sin necesidad de perforaciones extra que comprometan la seguridad del gabinete


PANELES LATERALES GALVANIZADOS, DISPONIBLES EN TAMAÑO COMPLETO Y A LA MITAD; con pestañas para ubicación en la parte trasera


PANELES TRASEROS EN TAMAÑO COMPLETO Y A LA MITAD; el tamaño completo se monta directamente sobre los postes traseros; también hay la posibilidad de montaje de tamaño completo y a la mitad sobre rieles para ajustar la profundidad

PIVOTES FÁCILES DE DESMONTAR con diseño tipo pluma que permite desmontarlos de la bisagra sin necesidad de herramientas; facilita las modificaciones e instalaciones

Accesorios para organización de cables

- Barras no metálicas, de fácil instalación a presión, proporcionan flexibilidad en la ubicación
- Los sujetadores de cables pueden ubicarse en cualquier lugar





PROVISIONES PARA MONTAJE EN PARED; las opciones incluyen soportes para montaje de ancho completo e individuales, para una instalación segura en paredes estructurales

INCLUYE PANEL TRASERO GALVANIZADO, COMPLETO; diseño de fácil integración para instalar a través de la apertura sin necesidad de desmontar

RIELES DE MONTAJE FRONTALES Y TRASEROS, OPCIONALES se convierten en los soportes medulares para una amplia gama de accesorios para montaje, incluyendo montajes laterales y de profundidad variable

ADAPTADOR DE MONTAJE DE DIN SOBRE RIEL el accesorio se instala a presión sobre el riel vertical trasero para un montaje rápido y preciso del DIN

RIELES DE MONTAJE LATERALES DEL FRENTE HACIA ATRÁS, DE 50 MM crea una mayor capacidad de montaje para una mejor integración de los componentes dentro del gabinete; diseñados para instalarse fácilmente con pestañas pre ubicadas

PLACA BASE ESTÁNDAR que facilita los cortes y perforaciones para cables de entrada; de práctica reposición en caso de que haya cambios en la configuración, ahorra costos

PEDESTAL DE 100-MM disponible para montaje en piso en caso de requerir un montaje más grande; admite organización de los cables en la base

Norteamérica

Minneapolis, MN	Tel: +1.763.421.2240
Mexico City, Mexico	Tel: +52.55.5280.1449
Toronto, Canada	Tel: +1.416.289.2770

Sudamérica

Sao Paulo, S.P., Brasil	Tel: +55.11.5184.2100
Boituva, Brasil	Tel: +55.15.3363.9148

Europa

Betschdorf, Francia	Tel: +33.3.88.90.64.90
Straubenhardt, Alemania	Tel: +49.7082.794.0
Dzierżoniów, Polonia	Tel: +48.74.64.63.900
Assago, Italia	Tel: +39.02.5776151.224

Oriente Medio e India

Dubai, Emiratos Árabes Unidos	Tel: +971.4.378.1700
Bangalore, India	Tel: +91.80.6715.2001

Asia

Shanghai, P.R. China	Tel: +86.21.2412.6943
Singapur	Tel: +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japón	Tel: +81.45.476.0271
Seúl, Corea	Tel: +82.2.2129.7755
Qingdao	Tel: +86.532.8771.6101

[NVENT.COM/HOFFMAN](https://nvent.com/HOFFMAN)

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



[nVent.com/HOFFMAN](https://nvent.com/HOFFMAN)