

GABINETE DE REDES INDEPENDIENTE



GABINETE DE REDES, VERSÁTIL Y ECONÓMICO, CON LÍNEA COMPLETA DE ACCESORIOS, PROBADO, CERTIFICADO Y LISTO PARA SU ENTREGA

nVent HOFFMAN ProLine S1 es un gabinete económico, a la vez que versátil, diseñado para alojar y proteger equipos y cables de redes. Está disponible en una amplia variedad de dimensiones estándar (alto, ancho, largo). ProLine S1 está totalmente probado y certificado para su uso en instalaciones nacionales e internacionales. El gabinete permite un fácil acceso a los equipos y cables. Las puertas se retiran fácilmente gracias a que sus bisagras no requieren herramientas. Los paneles laterales, enterizos y con pestillos de presión, son de fácil instalación.

La parte superior del gabinete tiene rejillas para los ventiladores (estos se venden por separado) y una placa de entrada de cables de gran capacidad, la cual permite alojar una gran cantidad de cables. Los ángulos del bastidor están completamente marcados RU en todos sus lados y se pueden configurar en orientación de orificio roscado (10-32) o cuadrado (.375 in X .375 in). Los ángulos del bastidor son totalmente ajustables (de adelante hacia atrás) y fáciles de desplazar.

ProLine S1 es ideal para instalar y acceder a los equipos que van dentro del bastidor y que se utilizan en redes, centros de datos, radiodifusión, comunicaciones, seguridad, HVAC y otras aplicaciones

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bisagras en las puertas, que no requieren herramientas
- Manijas de las puertas con seguro
- Orificio roscado (10-32) o cuadrado (.375 in X .375 in), configurable
- Recubierto en acero fosfatado
- Acondicionado para ventilador de enfriamiento
- Línea completa de accesorios
- Espaciado del bastidor, de 19 in o de 23 in, configurable, en anchos de 700 mm y 800 mm

APLICACIONES

- Venta minorista
- Pequeña oficina / oficina en casa
- Sector educativo
- A/V
- Radiodifusión
- Montaje limpio en sala
- Centros de datos de pequeños a medianos

SELECCIÓN DEL PRODUCTO

MARCO

- Acero multiforme de grueso calibre para alta resistencia

PUERTA DELANTERA / TRASERA

- Perforado para que para los equipos de refrigeración tengan un flujo de aire sin obstrucciones
- Las puertas traseras divididas en las configuraciones de servidores permiten un fácil acceso, con un menor giro de las mismas

PARTE SUPERIOR

- Placa deslizante de alta capacidad
- Acondicionado para ventilador, con el fin de que haya una capacidad de enfriamiento adicional

PANELES LATERALES

- El panel de una sola pieza permite una extracción rápida con el fin de que haya un fácil acceso a los equipos y a los cables

ÁNGULOS DEL BASTIDOR

- De forma estándar dos juegos de ángulos del bastidor con cada gabinete
- Los ángulos del bastidor tienen orificios roscados (10-32) y orificios cuadrados (.375 in X .375 in), separados de acuerdo con las normas EIA de espaciado universal; ello permite una fácil configuración en el campo
- Totalmente ajustable de adelante hacia atrás
- marcado RU en todos los lados

BASE

- Base abierta para cada entrada de cable, con niveladores ajustables en las esquinas

ACCESORIOS

- Línea completa de accesorios fáciles de instalar



Rueda / Nivelador



Panel lateral



Ángulo del bastidor

Norteamérica

Mineápolis, MN
Tel.: +1.763.421.2240
México D.F.
Tel.: +52.55.5280.1449
Toronto, Canadá
Tel.: +1.416.289.2770

Suramérica

Sao Paulo, Brasil
Tel.: +55.11.5184.2100
Boituva, Brasil
Tel.: +55.15.3363.9148

Europa

Betschdorf, Francia
Tel.: +33.3.88.90.64.90
Straubhardt, Alemania
Tel.: +49.7082.794.0
Dzierzoniow, Polonia
Tel.: +48.74.64.63.900
Lainate, Italia
Tel.: +39.02.932.7141

Europa, Oriente Medio y África

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971.4.378.1700
Bangalore, India
Tel.: +91.80.6715.2001

Asia

Shanghái, República popular china
Tel.: +86.21.2412.6943
Singapur
Tel.: +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japón
Tel.: +81.45.476.0271
Seúl, Corea
Tel.: +82.2.2129.7755
Qingdao
Tel.: +86.532.8771.6101



nVent.com

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER

©2018 nVent. Todos los logotipos y marcas de nVent son propiedad o están bajo licencia de nVent Services GmbH o de sus filiales. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. nVent se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

HOFFMAN-SLSH-SEL00300-PROLINES1-ES-1902