CVR

Techo con ventilación | Gabinetes modulares

CONNECT AND PROTECT

Descripción: Techo elevado con ranuras de ventilación de 2.5 mm y filtro.

Material: Chapa de acero de 1.5 mm. Material del filtro: EU 4 según DIN 24185.

Acabado: Pintura en polvo, texturizado, RAL 7035.

Resistencia a la temperatura: 100°C.

Protección: Cumple con IP 31 | TIPO 1.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con soportes de montaje y filtro de ventilación.

Nota: Aumenta la altura del gabinete en 40 mm.

Para gabinete		
An	**P**	**Ref.**
600	500	CVR0605R5
600	600	CVR0606R5
600	800	CVR0608R5
800	500	CVR0805R5
800	600	CVR0806R5
800	800	CVR0808R5
1000	500	CVR1005R5
1000	600	CVR1006R5
1200	500	CVR1205R5
1200	600	CVR1206R5
1600	500	CVR1605R5
1600	600	CVR1606R5