

# Gabinetes para ambientes extremos

LA MEJOR OPCIÓN PARA OBTENER LA MÁXIMA PROTECCIÓN, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

## Máxima protección creada para soportar las condiciones de funcionamiento más exigentes

### 01

#### Construido para brindar máxima protección

La línea de productos para ambientes extremos, que cuenta con certificaciones UL tipo 4X, IEC IP66 y IP69, ofrece la máxima protección contra agentes corrosivos, humedad excesiva, lluvia y cambios de temperatura significativos para que tenga más tiempo de actividad.

### 02

#### Diseño que va más allá que otras soluciones UL tipo 4X

Componentes de primer nivel con los mejores materiales de juntas de su clase. Diseño de bisagra bloqueable (patente pendiente) con paneles desmontables que facilitan el mantenimiento.

### 03

#### Proceso de diseño simplificado

Solución personalizada para tu industria con un sencillo mantenimiento continuo gracias al juego de juntas comerciales con certificación UL de fácil instalación. Gracias a la gama completa de configuraciones estándar, no hay necesidad de crear soluciones altamente personalizadas para proteger tu equipo.



# CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

## Construcción de acero inoxidable

Materiales de construcción con clasificación UL tipo 4X y resistentes a la corrosión con un historial comprobado de protección, disponible en modelos SS 304, SS 316L y SS 304 de color blanco.

## Junta y sello mejorados

Junta con certificación UL, fácil de reemplazar sin adhesivo, disponible en diferentes opciones de material de EPDM y silicona. El diseño de la junta (con patente pendiente) y los materiales de alto rendimiento crean un sello confiable y potente.

## Diseño de bisagra innovador

Bisagra bloqueable de acero inoxidable y diseño, con patente pendiente, para ofrecer durabilidad.

## Pasadores seguros y confiables

Manija de acero inoxidable y de instalación sin herramientas, con pasador de varios puntos en gabinetes más grandes, todo listo para el bloqueo y etiquetado.

## Piezas estándar, fáciles de ordenar

Como elemento principal, eliminamos las dificultades para poder modificar algunos materiales, juntas o pintura del gabinete. Esto es fácil de solicitar gracias a las actualizaciones comerciales disponibles.

## Mismo panel trasero para una modificación conveniente

Esta solución utiliza el mismo panel trasero que el A4SW3 a fin de permitir mejoras sencillas del rendimiento del gabinete para tu próximo proyecto, con pocos cambios de diseño en la distribución o sin necesidad de ellos.

# CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Selecciona entre una amplia gama de configuraciones estándar en tamaños desde 16 x 12 x 6 hasta 60 x 36 x 16; personaliza con actualizaciones de juntas fáciles de conseguir.


	Modelos SS4	Modelos SSW	Modelos SS6
Material de superficie	SS 304	SS 304 de color blanco	SS 316L
Componentes internos	Galvanizado	Galvanizado	SS 316L
Junta reemplazable estándar	EPDM	EPDM	Silicona

Nota: Las juntas están disponibles para pedido como artículos con certificación UL individuales para actualizar el gabinete.

# IDEALES PARA:




Agua



Agua residual



Productos petroquímicos



Productos farmacéuticos



Aceite y gas



Minería



Marítimo