

DSD 替换模块，10 KA



CERTIFICATIONS




SPECIFICATIONS

物料号	DSD110M275
商品号	702566
公称系统电压 (Un)	220 - 240 V
最大持续操作电压 (Uc)	275 VAC 350 VDC
Nominal Discharge Current (In), Per Mode	5kA 8/20 μ s
Max Discharge Current (Imax), Per Mode	10kA 8/20 μ s
电压保护水平 (Up)	930 V @ 3 kA 1300 V @ 5 kA
频率	0 - 60 Hz
技术	带热断开的 MOV
外壳材质	UL® 94V-0 热塑性塑料
状态指示	机械旗形组件
温度	-40 to 80 °C

物料号	DSD110M275
模块宽度	1 M
深度 (D)	49mm
高度 (H)	45 mm
宽度 (W)	18 mm
单位重量	0.07 kg

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 +1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care Option 2 - Technical Support	欧洲 Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	欧洲 Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--