

电信主接地母线



CERTIFICATIONS



功能

- 符合 TIA-607-C 和 TIA-607-D，以及 BICSI® 建议
- 符合 NEMA® 标准
- Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
- 电信接地母线垫片接合套件可用于延长母线

SPECIFICATIONS


- 厚度 (T): 6.35 mm
- 宽度 (W): 101.6 mm
- 材料: 铜

Table 1/2						
物料号	镀锡	长度 1 (L1)	Length 2 (L2)	Hole Size 1 (HS1)	孔洞尺寸 1 (成对数)	Hole Size 2 (HS2)
TMGBA12L15P	否	305 mm	229 mm	5/16"	15	7/16"
TMGBA12L15PT	是	305 mm	229 mm	5/16"	15	7/16"

物料号	镀锡	长度 1 (L1)	Length 2 (L2)	Hole Size 1 (HS1)	孔洞尺寸 1 (成对数)	Hole Size 2 (HS2)
TMGBA16L19P	否	394 mm	229 mm	5/16"	19	7/16"
TMGBA16L19PT	是	394 mm	229 mm	5/16"	19	7/16"
TMGBA18L23P	否	451 mm	229 mm	5/16"	23	7/16"
TMGBA18L23PT	是	451 mm	229 mm	5/16"	23	7/16"
TMGBA20L27P	否	508 mm	229 mm	5/16"	27	7/16"
TMGBA20L27PT	是	508 mm	229 mm	5/16"	27	7/16"
TMGBA24L33P	否	610 mm	457 mm	5/16"	33	7/16"
TMGBA24L33PT	是	610 mm	457 mm	5/16"	33	7/16"
TMGBA29L41P	否	737 mm	457 mm	5/16"	41	7/16"
TMGBA29L41PT	是	737 mm	457 mm	5/16"	41	7/16"

Table 2/2					
物料号	Hole Size 2 Number of Pairs	A	B	C	D
TMGBA12L15P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA16L19P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA16L19PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA18L23P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA18L23PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA29L41P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA29L41PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

欧洲
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

欧洲
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500