


## ABS 可调母线支承绝缘子模块



### CERTIFICATIONS



### 功能

模块提供了选择相与支承之间距离的灵活性

结构非常牢固

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

### SPECIFICATIONS

Table 1/2

| 物料号       | 商品号    | 典型应用额定电<br>流 | 每相母线数 | 母线厚度 | 母线宽度        | Max Working<br>Voltage, IEC<br>(Ui) |
|-----------|--------|--------------|-------|------|-------------|-------------------------------------|
| ABS1-5MOD | 560860 | 1,700 A Max  | 1     | 5 mm | 50 – 125 mm | 1,000 VAC,<br>1,500 VDC             |


Table 2/2

| 物料号       | 商品号    | 工作温度          | 宽度 (W) | 单位重量     |
|-----------|--------|---------------|--------|----------|
| ABS1-5MOD | 560860 | -40 to 130 °C | 74 mm  | 0.640 kg |

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER