

SOCKET STRIP, SCHUKO/UTE, LOCAL DISPLAY

带本地功率计的 PDU。相关功率数据显示在集成显示屏上。



CERTIFICATIONS



功能

通过本地显示装置进行集成测量和显示

带有 SCHUKO 插座的插座条

安装高度 1 U

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

支持水平和垂直安装

测量功能：电压、电流、功率、频率、功率因数

SPECIFICATIONS

Table 1/1

物料号	交流电压	产品类型	插座类型	深度	颜色	长度
60110-294	230 V	插排	SCHUKO	44 mm	灰色	438.5 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.