



支线固定结构附件到钢



CERTIFICATIONS



功能

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw

SPECIFICATIONS

表面处理: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/2

物料号	商品号	棒尺寸 (RS)	法兰厚度 (FT)	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)
CSBBRS1EG		3/8, 1/2	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm	40.4 mm	26.9 mm
CSBBRS1MEG	402239	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm	40.4 mm	26.9 mm

Table 2/2


物料号	商品号	螺钉直径 (Sc)	螺钉长度 (L)	认证
-----	-----	-----------	----------	----

CSBBRS1EG		2.7 mm	32mm	UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBBRS1MEG	402239	2.7 mm	32mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 +1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care Option 2 - Technical Support	欧洲 Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	欧洲 Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--