

NVENT ERICO RAILCLIPS，双加热器，轨腰，固定式轨道



功能


- 快速而简单的敲进式安装
- 可保护双断面加热系统，减少维护和提高道旁安全性
- 适用于各种轨道环境
- 无需移除压载物质

SPECIFICATIONS

材料： 不锈钢 301 (EN 1.4310)

Table 1/1					
物料号	商品号	轨道类型	长度 (L)	宽度 (W)	轨脚厚度 (RFT)
EM58RH49E1		S49E1	61 mm	44 mm	8 - 14 mm
EM58RHA	190920	40 kg to 65 kg T-Rail Sections	70 mm	44 mm	8 - 14 mm

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 - Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 - Technical	France:	Other Countries:	Sydney:
Support	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500