

NVENT ERICO RAILCLIPS，卡钳式，底部平行导体




功能

- 可靠的“卡入式”设计
- 牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

SPECIFICATIONS

Table 1/1					
物料号	材料	轨道类型	长度 (L)	宽度 (W)	轨脚厚度 (RFT)
SBA258D1	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	5.5" (140 mm) Rail Base	139.03 mm	25.4 mm	17.27 mm

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical	France:	Other Countries:	Sydney:
Support	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500