


热电温度控制器



热电式温度控制器印刷电路板为 TEC 装置的冷却和加热输出提供 PWM（脉冲宽度调制）调节。

工业标准

UL Recognized; File No. E351017

功能

Provides PWM (Pulse-Width-Modulation) regulation of cooling and heating output for TEC units

在冷却和加热之间自动切换

4 cooling temperature set points range from 22.5 C to 35 C (35 C Factory Setting)

3 heating temperature set points range from -5 C to 15 C (15 C Factory Setting)

如果需要，可以很容易地禁用加热功能

板载 LED 指示灯指示低温、高温警报和总体系统状态

干触点继电器输出提供外部报警指示

技术参数

Table 1/1					
物料号	订货号	高度	宽度	深度	快速发货
TEC24VCNTRLRN	27636	81mm	165mm	1mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。