

FRONT PANEL, UNSHIELDED, WITH FASTENER PIN

带接地连接的面板。可将电缆安装到面板后侧的紧固销上实现接地。



CERTIFICATIONS



功能

实现正面区域接地（防护等级 1）

SPECIFICATIONS

Table 1/3						
物料号	边缘处理	正面表面处理	反面表面处理	EMC 屏蔽	机架宽度	包装数量
20119-159	否	阳极氧化	导电	否	7 HP	1
20119-160	否	阳极氧化	导电	否	14 HP	1
20119-161	否	阳极氧化	导电	否	21 HP	1
20119-162	否	阳极氧化	导电	否	28 HP	1
20119-163	否	阳极氧化	阳极氧化	否	42 HP	1

Table 2/3						
物料号	高度	产品类型	类型	机架高度	宽度	符合

20119-159	128.4 mm	前面板	不带把手的前面板	3 U	35.2 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20119-160	128.4 mm	前面板	不带把手的前面板	3 U	70.8 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20119-161	128.4 mm	前面板	不带把手的前面板	3 U	106.3 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20119-162	128.4 mm	前面板	不带把手的前面板	3 U	141.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20119-163	128.4 mm	前面板	不带把手的前面板	3 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 3/3		
物料号	安装	材料
20119-159	使用前部螺钉安装	铝
20119-160	使用前部螺钉安装	铝
20119-161	使用前部螺钉安装	铝
20119-162	使用前部螺钉安装	铝
20119-163	使用前部螺钉安装	铝

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:
[nVent.com](https://www.nVent.com) CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.